

PV 40401S2V3C0A0ES


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ditt bästa alternativ för AC-skydd.**

Weidmüller har utvecklat dessa standardkonfigurationer av AC-kombinationsboxar baserat på återkommande kundkrav för att de ska fungera med olika solcellsinverterare.

Beroende på versionen kan kombinationsboxarna innehålla säkringar och överspänningsskydd. Dessa kombinationsboxar är specialutformade för stora tillverkare av solcellsinverterare världen om.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kopplingslåda, Växelspänningsversion, Med säkringshållare, Förskruvning, Kontaktlös växelriktare
Art.nr.	8000069108
Typ	PV 40401S2V3C0A0ES
GTIN (EAN)	4064675331391
Förp.	1 Stück

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	300 mm	Byggdjup (tum)	11,811 inch
Höjd	847 mm	Bygghöjd (tum)	33,346 inch
Bredd	636 mm	Byggbredd (tum)	25,039 inch
Nettovikt	21 434,225 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C to +45 °C
----------------------	------------------

Elektriska egenskaper AC

Jordning	Direkt vid VPU:n
----------	------------------

Ingångar AC

Antal ingångar AC	4	Kabelutförande	regelbunden
-------------------	---	----------------	-------------

Normer och standarder

Normer	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
--------	-------------------------------------

Utgångar AC

Anslutningstyp AC-utgångsledning	Skruvanslutning, M12	Antal utgångar AC	1
----------------------------------	----------------------	-------------------	---

GAK Kapsling

Monteringstyp	Väggmontering	Skyddsklass	IP65
---------------	---------------	-------------	------

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

allmänna data

Installationsplats	Skyddat utomhusområde (>1 km från havet)	Normer	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
Skyddsklass	IP65		

skyddskåpa

Anslutningstyp, sträng	Invändig pol (med kabelförskruvning/genomföring)	Isoleringsmaterial	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Kapslingens fastsättning	Fästörön	Monteringstyp	Väggmontering
Slagtålighet	IK10 enligt IEC 62262	Växla frånskiljarens körning	ingen brytare

Överspänningsskydd, DC-sida

Kortslutning ström I_{SCP}	84 A	Normer	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
------------------------------	------	--------	-------------------------------------

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Användardokumentation	User Manual PV AC Combiner boxes EU Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

