

TS35X15 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 140 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000073095
Típus	TS35X15 ST K52
GTIN (EAN)	4064675337065
Qty.	20 Stück

TS35X15 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	140 mm	Szélesség (coll)	5,512 inch
Nettó tömeg	97,1 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Szabványok	DIN EN 60715
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format