

TS35X15 ST KTB2215 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 91 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000073108
Típus	TS35X15 ST KTB2215 HOR
GTIN (EAN)	4064675340584
Qty.	20 Stück

TS35X15 ST KTB2215 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	91 mm	Szélesség (coll)	3,583 inch
Nettó tömeg	62,92 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Integrált rögzítést	Csavaros
Szabványok	DIN EN 60715	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

TS35X15 ST KTB2215 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	GFSC M5X10 TX20 SET	Verzió
Rendelési szám	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott,
Qty.	1 Stück	galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst