

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dugaszolható energiaelosztók

Dugaszolható kettős csatlakozó teljesítményelosztáshoz
és készülékek ellátásához

- 2-tűs, színekódolt
- 230 V, IP 30

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000075197
Típus	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
Qty.	16 Stück

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16,4 mm	Mélység (coll)	0,646 inch
Magasság	38,4 mm	Magasság (coll)	1,512 inch
Szélesség	15,2 mm	Szélesség (coll)	0,598 inch
Nettó tömeg	7,4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

Csatlakozási adatok

Dugaszoló csatlakozók tápellátása	BLL 5.08/03/90 (nincs központosító túske)	Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító túske)
-----------------------------------	---	--------------------------	--

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A	Összes üzemi áram	12 A

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csupaszolási hossz	10 mm
Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14	Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28
Rögzítési tartomány, max.	1,5 mm ²	Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm ²

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9,1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

