

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jackbara energifördelare

Jackbar dubbel anslutning för kraftfördelning och två-trådsmatning av enheter

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000075197
Typ	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
Förp.	16 Stück

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16,4 mm	Byggdjup (tum)	0,646 inch
Höjd	38,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,512 inch
Bredd	15,2 mm	Byggbredd (tum)	0,598 inch
Nettovikt	7,4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar LSF-SMT 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	BLL 5.08/03/90 (inget mittenstift)
---	-----------------------------	------------------------------------

Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	6 A	Total nominell ström	12 A

Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	6 kV

Anslutningsfält

Anslutningstyp	PUSH IN	Avisoleringslängd	10 mm
Klämområde, max.	1,5 mm ²	Klämområde, min.	0,13 mm ²
Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14	Ledardiameter, AWG , min.	AWG 28

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[EU Declaration of conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

