

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dugaszolható energiaelosztók

Dugaszolható kettős csatlakozó teljesítményelosztáshoz  
és készülékek ellátásához

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">8000075198</a>
Típus	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
Qty.	16 Stück

## Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	16,4 mm	Mélység (coll)	0,646 inch
Magasság	29,8 mm	Magasság (coll)	1,173 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

## Csatlakozási adatok

Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/90B (nincs központosító tűske)	Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)
-----------------------------------	---	--------------------------	--

## Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A	Összes üzemi áram	12 A

## Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

## Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csupaszolási hossz	10 mm
Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14	Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28
Rögzítési tartomány, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm <sup>2</sup>

## Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9,1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

## Y-INTERFACE SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

