

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Jackbara energifördelare

Jackbar dubbel anslutning för kraftfördelning och två-trådsmatning av enheter

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">8000075198</a>
Typ	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
Förp.	16 Stück

## Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16,4 mm	Byggdjup (tum)	0,646 inch
Höjd	29,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,173 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0,669 inch
Nettovikt	6 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

## Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar LSF-SMT 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	SL 5.08HC/03/90B (inget mittenstift)
---	-----------------------------	--------------------------------------

## Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	6 A	Total nominell ström	12 A

## Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	6 kV

## Anslutningsfält

Anslutningstyp	PUSH IN	Avisoleringslängd	10 mm
Klämområde, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Klämområde, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14	Ledardiameter, AWG , min.	AWG 28

## Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[EU Declaration of conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

## Y-INTERFACE SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

