

**RS VERT SUPPLY LMF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Распределитель электроэнергии с рейкой DIN  
Многопозиционный распределитель электроэнергии в  
шкафу учета для монтажной рейки TS 35

- 2-контактный, с цветовой кодировкой
- 230 В, IP 30
- Защитные модули предохранителей 25 кА

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
|                  |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">8000076874</a> |
| Тип              | RS VERT SUPPLY LMF         |
| GTIN (EAN)       | 4099986226586              |
| Кол.             | 10 Шт.                     |

## RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 29 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,142 inch |
| Высота      | 80,2 мм | Высота (в дюймах) | 3,157 inch |
| Ширина      | 17,9 мм | Ширина (в дюймах) | 0,705 inch |
| Масса нетто | 22,7 g  |                   |            |

## Температуры

|                                   |                                    |                     |             |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения              | -40...70 °C                        | Рабочая температура | -40...70 °C |
| Влажность при рабочей температуре | 0...85% (без появления конденсата) |                     |             |

## Данные соединения

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Разъемы для печатных плат, распределение | LMF 5.08/03/180 (без центрального контакта) | Соединительные разъемы, электропитание | SL 5.08HC/03/180B (без центрального контакта) |
|--|---|--|---|

## Расчетные данные

|   |       |                       |       |
|---|-------|-----------------------|-------|
| Вид защиты  | IP30  | Рабочее напряжение    | 230 V |
| Максимальный ток на каждое соединение с распределителем | 9,5 A | Общий номинальный ток | 19 A  |

## PA50\_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

|                                 |          |   |      |
|---------------------------------|----------|---|------|
| Номинальное напряжение изоляции | 250 В AC | Категория перенапряжения                      | III  |
| Степень опасности загрязнения   | 3        | Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс) | 6 kV |

## Область подключения

|  |                      |   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Вид соединения                             | PUSH IN              | Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. | 0,12 mm <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции                       | 10 мм               |
| Макс. сечение провода, AWG                 | AWG 12               | Мин. сечение провода, AWG                   | AWG 24              |

## Соединение, электропитание

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Вид соединения | Втычное соединение |
|----------------|--------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002780    | ETIM 7.0    | EC002780    |
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Дата создания 11 мая 2024 г. 17:57:12 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|  |  |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>                   |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">EN Data Sheet</a><br><a href="#">DE Data Sheet</a> |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                       |

## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

