

**RS VERT SUPPLY LMF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

DIN energifördelare på skena

Multipel energifördelare i mätarskåpet för TS 35 monteringskena

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30
- Moduler för skydd av säkringar 25 kA

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">8000076874</a>
Typ	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Förp.	10 Stück

## RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1,142 inch
Höjd	80,2 mm	Bygghöjd (tum)	3,157 inch
Bredd	17,9 mm	Byggbredd (tum)	0,705 inch
Nettovikt	22,7 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

## Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar LMF 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	SL 5.08HC/03/180B (inget mittenstift)
---	-----------------------------	---------------------------------------

## Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	9,5 A	Total nominell ström	19 A

## Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	6 kV

## Anslutningsfält

Anslutningstyp	PUSH IN	Avisoleringslängd	10 mm
Klämområde, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Klämområde, min.	0,12 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG , max.	AWG 12	Ledardiameter, AWG , min.	AWG 24

## Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**RS VERT SUPPLY LMF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[EU Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

