

## KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Spojovací skříňky pro antény a traťové zařízení nesouvisející s bezpečností, jakož i pro elektrické napájení nouzových systémů v tunelu. Spojovací skříňky poskytují trvalou ochranu elektroniky v drsném prostředí tunelů. Kromě toho jsou pouzdra v závislosti na zařízení certifikovaná pro nepřerušitelný nouzový zdroj napájení, který je odolný proti požáru.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pouzdra, Výška: 260 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">8000080477</a>
Typ	KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10
GTIN (EAN)	4064675593188
Množství	1 ks

Datum vytvoření 6. května 2024 2:58:00 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	150 mm	Hloubka (v palcích)	5,905 inch
Výška	260 mm	Výška (v palcích)	10,236 inch
Šířka	260 mm	Šířka (v palcích)	10,236 inch
Čistá hmotnost	7 000 g		

## Teploty

Provozní teplota	-60 °C...135 °C
------------------	-----------------

## Svislá montáž

SAKK 10	1x6	K dispozici držák pojistky	Ano
K dispozici držák pojistky	Ne		

## Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění	Silikon	Odolnost proti nárazu	Standardní verze 10 J
Provedení povrchu	kartáčované	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-60 °C	Průchodkové desky	Dolní, vrchol
Připojení víka	Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10	Přírubová deska	Ano
Standardy	EN 60068 ≤1m od trati	Stupeň krytí	IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Tloušťka materiálu krytu	1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby	3 mm	Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm

## Kryt

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)		
Referenční výrobek	Závažnost	6	
	Reference	<a href="#">SAKK 10</a>	
Vrtané otvory strana A	žádné		
Vrtané otvory strana B	žádné		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--