

## KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningsdosor för antenner och markbaserad utrustning som inte är relaterad till säkerheten, samt för strömförsörjning av nödsystem i tunnlar. Anslutningsdosorna ger ett hållbart skydd för elektroniken i tuffa tunnelmiljöer. Beroende på utrustningen är kapslingarna certifierade för avbrottsfri nödströmsförsörjning med brandskydd.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 260 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
Art.nr.	<a href="#">8000080477</a>
Typ	KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10
GTIN (EAN)	4064675593188
Förp.	1 Stück

## KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5,905 inch
Höjd	260 mm	Bygghöjd (tum)	10,236 inch
Bredd	260 mm	Byggbredd (tum)	10,236 inch
Nettovikt	7 000 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor	nedre, övre	Flänsplåt	Ja
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1,5 mm	Materialtjocklek lock	1,5 mm
Normer	EN 60068 ≤1m från spåret	Skyddsklass	IP66, IP67
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Slagtålighet	10 J standardversion
Tätningmaterial	Silikon	Yta	borstad

## Bestyckning horisontal

SAKK 10	1x6	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	-----	-----------------------------	----

## Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

## Kapsling

Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Referensprodukt	Kardinalitet 6
	Referens <a href="#">SAKK 10</a>

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--