

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den platssparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tågsätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 350 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), lackerad, Silver
Art.nr.	8000080479
Typ	KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV
GTIN (EAN)	4064675598756
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 02:28:20 CEST

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5,905 inch
Höjd	350 mm	Bygghöjd (tum)	13,78 inch
Bredd	260 mm	Byggbredd (tum)	10,236 inch
Nettovikt	20 118,51 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Driftstemperatur, max	135 °C
Driftstemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor	nedre, övre	Flänsplåt	Ja
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1,5 mm	Materialtjocklek lock	1,5 mm
Normer	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2	Skyddsklass	IP66, IP67
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Slagtålighet	10 J standardversion
Tätningmaterial	Silikon	Yta	lackerad

Bestyckning horisontal

HV 4000	1x3	Säkringshållare tillgänglig	Nej
---------	-----	-----------------------------	-----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Kapsling

Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Referensprodukt	Kardinalitet 1
	Referens HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--