

KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den platssparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tågsätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 458 mm, Bredd: 382 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
Art.nr.	8000080863
Typ	KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675593539
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 8 maj 2024 21:34:21 CEST

KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5,905 inch
Höjd	458 mm	Bygghöjd (tum)	18,031 inch
Bredd	382 mm	Byggbredd (tum)	15,039 inch
Nettovikt	12 770 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Driftstemperatur, max	135 °C
Driftstemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor	nedre, övre	Flänsplåt	Ja
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1,5 mm	Materialtjocklek lock	1,5 mm
Normer	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2	Skyddsklass	IP66, IP67
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Slagtålighet	10 J standardversion
Tätningmaterial	Silikon	Yta	obehandlad

Bestyckning horisontal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Kapsling

Borrade hål Sida A	ingen	Borrade hål Sida B	ingen
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--