


LST_CT_3PHASE_WTTB_OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm ² , 500 V, 30 A, glidande, integrerad mätthylsa: Ja, TS 35, mörkbeige |
| Art.nr. | 8000082522 |
| Typ | LST_CT_3PHASE_WTTB_OR |
| GTIN (EAN) | 4064675568582 |
| Förp. | 1 Stück |

LST_CT_3PHASE_WTTB_OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 79 mm | Byggdjup (tum) | 3,11 inch |
| Höjd | 100 mm | Bygghöjd (tum) | 3,937 inch |
| Bredd | 62,2 mm | Byggbredd (tum) | 2,449 inch |
| Nettovikt | 283 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 |
| Normer | IEC 60947-7-1 | Skena | TS 35 |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 10 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 10 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsriktning | på sidan | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 12 | Avisoleringslängd | 12 mm |
| Klingmått | 0,8 x 4,0 mm | Klämskruv | M 3,5 |
| Ledararea, entrådig, max. | 10 mm ² | Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 6 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 6 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm ² | Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 | Ledardiameter, fintrådig, max. | 10 mm ² |
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | A4 | Åtdragningsmoment, max. | 1,6 Nm |
| Åtdragningsmoment, min. | 0,8 Nm | | |

Märkdata

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea | 6 mm ² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning DC | 500 V | Märkström | 30 A |
| Ström med max. ledare | 30 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Märkstötspänning | 6 kV | Nedsmuttningsgrad | 3 |
| Överspänningskategori | III | | |

Materialdata

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Färg manöverelement | orange | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-----|
| Ändplatta krävs | Nej | Antal potentialer | 3 |
| Skena | TS 35 | PE-Funktion | Nej |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| Monteringstyp | ihakad | Öppna sidor | sluten |
|---------------|--------|-------------|--------|

LST_CT_3PHASE_WTTB_OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | DATA SHEET LST_CT_3PHASE_WTTB_OR DE DATA SHEET LST_CT_3PHASE_WTTB_OR EN |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

LST_CT_3PHASE_WTTB_OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

