

**RS VERT SUPPLY BLL\_F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní liš-  
tě TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

**Všeobecné objednáací údaje**

Objednáací číslo	<a href="#">8000084731</a>
Typ	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
Množství	10 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 4:57:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	93,7 mm	Výška (v palcích)	3,689 inch
Šířka	17,9 mm	Šířka (v palcích)	0,705 inch
Čistá hmotnost	25 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

## Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	BLL 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	--	----------------------------	--

## Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	1,6 A		

## Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	3	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	6 kV

## Připojovací pole

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Pojistky

Doba tavení	1,5 A²s	Jmenovitý vypínací výkon	25 kA
Voltage drop	300 mV		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

