

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Verze	Verze s AC napětím, Pomocný kontakt a kontakt alarmu, TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez N, TT
Objednací číslo	8000104168
Typ	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
Množství	1 ks

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5,197 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	2 100,243 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...50 °C
------------------	----------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Frekvenční rozsah, max.	60 Hz	Frekvenční rozsah, min.	50 Hz
Jmenovité napětí (AC)	230 V	Max. trvalé napětí, U_c (AC)	300 V
Počet pólů	4	Signalizační kontakt	250 V 1A 1CO
Stupeň krytí U_p při I_N (L/N-PE)	$\leq 1,5$ kV	Stupeň krytí U_p při I_N (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Sít o nízkém napětí	TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez N, TT	Typ napětí	AC
Vybíjecí proud I_n (8/20 μ s) vodič-PE	20 kA	Zatížitelnost zkratovým proudem I_{SCCR}	50 kA

AC vstupy

Délka odizolování, jmenovité připojení	12 mm	Počet AC vstupů	3
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,34 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²
Typ připojení, vstupní kabel AC	PUSH IN		

AC výstupy

Délka odizolování, jmenovité připojení	12 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,34 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²		

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Obecná data

Stupeň krytí	IP65
--------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Osvědčení

Schválení



Datum vytvoření 21. května 2024 19:23:39 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Technická dokumentace [Schematic diagram](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

