

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Växelspänningsversion, Hjälp- och alarmkontakt, TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT
Art.nr.	8000104168
Typ	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
Förp.	1 Stück

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	132 mm	Byggdjup (tum)	5,197 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	2 100,243 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-25 °C...50 °C
-----------------	----------------

Märkdata IEC/EN

Antal poler	4	Avledningsström I_n (8/20 μ s) ledare-PE	20 kA
Frekvensområde, max.	60 Hz	Frekvensområde, min.	50 Hz
Högsta normalspänning, U_c (AC)	300 V	Kortslutningsström I_{SCCR} (Short Circuit Current Rating)	50 kA
Lågspänningsnät	TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT	Märkspänning (AC)	230 V
Signalkontakt	250 V 1A 1CO	Skyddsnivå U_p vid I_N (L/N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Skyddsnivå U_p vid I_N (N-PE)	$\leq 1,5$ kV	Spänningstyp	AC

Ingångar AC

Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0,34 mm ²
Anslutningstyp AC-ingångsledning	PUSH IN	Antal ingångar AC	3
Avisoleringslängd nominellt	12 mm	Ledardiameter, entrådig max.	6 mm ²
Ledardiameter, entrådig min.	0,5 mm ²		

Utgångar AC

Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0,34 mm ²
Avisoleringslängd nominellt	12 mm	Ledardiameter, entrådig max.	6 mm ²
Ledardiameter, entrådig min.	0,5 mm ²		

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

allmänna data

Skyddsklass	IP65
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[Declaration of Conformity](#)

Teknisk dokumentation

[Schematic diagram](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

