


RS VERT SUPPLY BLL_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Répartiteur de rail support DIN d'énergie

Distributeur d'énergie multiple dans l'armoire de distribution du compteur pour le rail profilé TS 35

- 2 mâles, avec code de couleur
- 230 V, IP 30
- Fusible de protection des modules 25 kA

Informations générales de commande

Référence	8000118953
Type	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Qté.	10 pièce(s)

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	93,7 mm	Hauteur (pouces)	3,689 inch
Largeur	17,9 mm	Largeur (pouces)	0,705 inch
Poids net	25 g		

Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	SL 5.08HC/03/180B (pas de mâle central)	Distribution connecteurs pour circuits imprimés	BLL 5.08/03/180 (pas de mâle central)
------------------------------------	---	---	---------------------------------------

Caractéristiques nominales

Degré de protection	IP30	Tension de fonctionnement	230 V
Courant maximal par connexion à distribution	6 A		

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	250 V AC	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	4 kV

Fusibles

Chute de tension	170 mV	Courbe intégrale de fusion	80 A²s
Puissance de coupure nominale	25 kA		

Raccordement installation

Type de la connexion	Raccordement enfichable
----------------------	-------------------------

Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EU Declaration of Conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

