

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní lištu TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	8000118954
Typ	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
Množství	10 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 19:14:17 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,933 inch
Výška	93,7 mm	Výška (v palcích)	3,689 inch
Šířka	17,9 mm	Šířka (v palcích)	0,705 inch
Čistá hmotnost	23,2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	LSF-SMT 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	-------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	6 A		

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	4 kV

Připojovací pole

Délka odizolování	10 mm	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14
Min. průřez vodiče, AWG	AWG 28	Rozsah upnutí, max.	1,5 mm ²
Rozsah upnutí, min.	0,13 mm ²	Typ připojení	PUSH IN

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Pojistky

Doba tavení	80 A ² s	Jmenovitý vypínací výkon	25 kA
Voltage drop	170 mV		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

