

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energia DIN sínes elosztó

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000118954
Típus	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
Qty.	10 Stück

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	23,7 mm	Mélység (coll)	0,933 inch
Magasság	93,7 mm	Magasság (coll)	3,689 inch
Szélesség	17,9 mm	Szélesség (coll)	0,705 inch
Nettó tömeg	23,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

Csatlakozási adatok

Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központósító tűske)	Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központósító tűske)
-----------------------------------	---	--------------------------	---

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A		

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	4 kV

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csupaszolási hossz	10 mm
Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14	Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28
Rögzítési tartomány, max.	1,5 mm ²	Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm ²

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Biztosítóbetétek

Feszültségésés	170 mV	Névleges megszakítási teljesítmény	25 kA
Oladási integrál	80 A ² s		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9,1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

