


**PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Komunikační modul, 230 V AC, Přepětová ochrana I, Napájení z baterie, Monitorování proudu, Komponenty monitorování, Monitorování napětí, Monitorování limitní hodnoty, Komunikační box, RJ45
Objednací číslo	<a href="#">8000119118</a>
Typ	PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986783300
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 9:00:33 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	300 mm	Hloubka (v palcích)	11,811 inch
Výška	747 mm	Výška (v palcích)	29,409 inch
Šířka	536 mm	Šířka (v palcích)	21,102 inch
Čistá hmotnost	25 773,57 g		

## DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	230 V	Ochrana proti přepětí na AC straně	PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, bez pomoc- ného kontaktu
Ochrana proti přepětí na straně WIA RS485 (sledování řetězce)	Ne	Uzemnění	Přímo ve VPU

## Monitorování DC řetězce

Funkce monitorování	Průmyslový počítač, Říze- ný přepínač průmyslové- ho Ethernetu s porty RJ45, Průmyslový ethernetový router s porty RJ45, Připo- jení provozních zařízení k systému SCADA prostřed- nictvím RS-485	Monitorování napětí	Ano
Přívod	Baterie PRO ECO 72W 24V 3A		

## Normy a standardy

Standardy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-----------	--

## Skříň

Stupeň krytí	IP 65	Typ montáže	Montáž na stěnu
--------------	-------	-------------	-----------------

## Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

## Obecná data

Místo instalace	Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)	Standardy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
Stupeň krytí	IP 65		

## Ochrana proti přepětí na DC straně

Standardy	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-----------	--

## Pouzdro

Izolační materiál	Polyester glass-fibre rein- forced, Polycarbonate	Připojení krytu	Upevňovací oka
Typ montáže	Montáž na stěnu		

Datum vytvoření 20. května 2024 9:00:33 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

