

PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Fotovoltaikus erőművel összekapcsolás megbízható és biztonságos ipari kommunikációs eszközökkel.**

A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikáció terén szerzett széleskörű tapasztalatait ötvözte a Weidmüller, hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikációs dobozok e portfólióját. Ehhez a portfólióhoz 2 különböző termékkínálatot fejlesztettünk ki:

- A „Premium” termékcsalád a legmasszívabb termékünk. Folyamatos csatlakozástechnikát kínál a backup teljesítményrendszerének köszönhetően. Ezáltal pedig egy megoldásban kínál Önnek megbízhatóságot és teljesítményt.
- Az új „Lite” termékcsalád a „Premium” verzió jelcsatlakozását kínálja a helyszínen, de kompakt verzióban.

Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Communication module, 230 V AC, Túlfeszültségvédelem I, Akkumulátoros, Áramfelügyelet, Felügyeleti komponensek, Feszültségfelügyelet, Határérték-felügyelet, Kommunikációs doboz, RJ45
Rendelési szám	8000119118
Típus	PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986783300
Qty.	1 Stück

PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	300 mm	Mélység (coll)	11,811 inch
Magasság	747 mm	Magasság (coll)	29,409 inch
Szélesség	536 mm	Szélesség (coll)	21,102 inch
Nettó tömeg	25 773,57 g		

DC vezetékfelügyelet

Felügyeleti funkció	Ipari PC, Ipari Ethernet menedzselhető switch RJ45 portokkal, Ipari Ethernet router RJ45 portokkal, Csatlakozás terepi eszközök és a SCADA között RS-485 használatával	Feszültségfelügyelet	Igen
Tápellátás	PRO ECO 72W 24V 3A akkumulátor		

DC villamos tulajdonságok

Földelés	Közvetlenül a VPU-n	Névleges feszültség	230 V
Túlfeszültség-védelem WIA RS485 oldal (vezetékfelügyelet)	Nem	Túlfeszültség-védelem, AC oldal	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, segédérintkező nélkül

Ház

Felszerelés típusa	Falra szerelés	Védelmi osztály	IP65
--------------------	----------------	-----------------	------

Szabványok és előírások

Szabványok	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
------------	-------------------------------------

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Ház

Felszerelés típusa	Falra szerelés	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek
Szigetelőanyag	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate		

Túlfeszültség-védelem, DC oldal

Szabványok	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
------------	-------------------------------------

Általános adatok

Installation location	Védett kültéri terület (a tengertől mért távolság > 1 km)	Szabványok	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
Védelmi osztály	IP65		

PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9,1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Engineering Data	Thermal Report
Technical Documentation	Mechanical Drawing
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**