

TR BD WPD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabeldragning innebär särskilda utmaningar vad gäller utformningen av modulära plintar. Lösningarna måste vara både ekonomiska och kompakta. Enkel hantering och översikt måste också garanteras. Installationsfördelning och små distributörer erbjuder inte mycket utrymme för kabeldragning. Våra modulära plintar för upprättande av installationer uppfyller alla krav.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Flervånings-radplint, Skruvanslutning, 25 mm ² , 152 A, Antal våningar: 1, övriga |
| Art.nr. | 8000122109 |
| Typ | TR BD WPD |
| GTIN (EAN) | 4099986844247 |
| Förp. | 1 Stück |

TR BD WPD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 49,3 mm | Byggdjup (tum) | 1,941 inch |
| Höjd | 55,7 mm | Bygghöjd (tum) | 2,193 inch |
| Bredd | 248 mm | Byggbredd (tum) | 9,764 inch |
| Nettovikt | 521 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Allmänt

| | |
|--------|---------------|
| Normer | IEC 60947-7-1 |
|--------|---------------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Anslutningsriktning | på sidan | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 20 | Avisoleringslängd | 19 mm |
| Klingmått | Gr. PZ2 | Klämskruv | M 6 |

Märkdata

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Märkarea | 25 mm ² | Märkström | 152 A |
| Ström med max. ledare | 152 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Nedsmuttningsgrad | 3 | Överspänningskategori | III |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Material | Wemid | Färgkod | övriga |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------|-----|----------------|---|
| Ändplatta krävs | Nej | Antal våningar | 1 |
| N-Funktion | Ja | | |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|-----|
| Monteringstyp | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
| Öppna sidor | sluten | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

TR BD WPD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | WMC File 8000122109 |
| Användardokumentation | 8000122109 - TR BD WPD DE WEB 8000122109 - TR BD WPD EN WEB |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |