

RS SD9B UNC 4.40 LP2N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Passiva gränssnitt för överföring av signaler från en Sub-D-kontakt enligt IEC-807-2 / DIN41652 genom användning av klämbyggeteknik.

De främsta egenskaperna är:

- Serie med han- och honkontakter med 9, 15, 37 och 50 poler.
- Elektrisk anslutning 1 till 1 mellan PLC- och fältanslutningar.
- Mycket kompakta moduler för montage på standardskenor TS35 eller TS32.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Gränssnitt, RSSD, D-sub-anslutningar enligt IEC 60807/DIN 41652, 9-polig hona, Skruvanslutning |
| Art.nr. | 8003911001 |
| Typ | RS SD9B UNC 4.40 LP2N |
| GTIN (EAN) | 4032248047277 |
| Förp. | 1 Stück |

RS SD9B UNC 4.40 LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|------------|
| Djup | 76 mm | Byggdjup (tum) | 2,992 inch |
| Höjd | 87 mm | Bygghöjd (tum) | 3,425 inch |
| Bredd | 45 mm | Byggbredd (tum) | 1,772 inch |
| Nettovikt | 102 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| Lagertemperatur | -40...70 °C | Drifttemperatur | 0...55 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|

Anslutningsdata

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|
| Anslutning (fält sida) | LL2N 5,08 mm | Anslutning (styrsida) | D-sub-anslutningar enligt IEC 60807/DIN 41652 |
| Antal poler (styrningssida) | 9-polig hona | Jordning | Nej |

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|--------------------------|-------|
| Märkspänning | 100 V | Märkström per anslutning | 1,5 A |
|--------------|-------|--------------------------|-------|

Isolationskoordinater (EN50178)

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------|
| Motsvarande | DIN EN 50178 | Märkspänning | 100 V |
| Överspänningskategori | II | Nedsmuttningsgrad | 2 |
| Impulsspänningskontroll | 0,8 kV | | |

Anslutningsfält

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Avisoleringslängd | 6 mm |
| Fast, max. H05(07) V-K | 6 mm ² | Fast, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Flexibel med hylsa, max. | 2,5 mm ² | Flexibel med hylsa, min. | 0,5 mm ² |
| Flexibel, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Flexibel, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| Hylsa med plastkrage max | 2,5 mm ² | Klädområde, max. | 6 mm ² |
| Klädområde, min. | 0,5 mm ² | Ledardiameter, AWG , max. | AWG 12 |
| Ledardiameter, AWG , min. | AWG 26 | Åtdragningsmoment max. | 0,6 Nm |
| Åtdragningsmoment min. | 0,5 Nm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a |

RS SD9B UNC 4.40 LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E141197 |

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Declaration of Conformity |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Meddelande om produktändring | 20211123 Technical change to RSSD S interfaces |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

RS SD9B UNC 4.40 LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



N: Number of poles

RS SD9B UNC 4.40 LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SAK-serien



SAK
Series

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0383560000 | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Förp. | 50 Stuck | |

TS 32



TS 32

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EWK 2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0199360000 | Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 32, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | |
| Förp. | 50 Stuck | |

RS SD9B UNC 4.40 LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS 32X15 2M/ST/ZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0122800000 | Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 33 x 15 x 2000 mm, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4008190066307 | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 2 m | |

Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0383400000 | Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 2 m | |
| Typ | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0498000000 | Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 35 x 15 x 2000 mm, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 2 m | |