

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Passzív interfészek húzókegyeles csatlakozással felszerelt SubD csatlakozón történő jelátvitelhez, az IEC 807-2 / DIN 41652 szerint. A fő jellemzők, többek között:

- Csoport 9-, 15-, 37- és 50-pólusú dugaszokkal és aljzatokkal.
- Egyenkénti elektromos csatlakoztatás a vezérlő és a terepi csatlakozások között.
- A nagyon kompakt, háromszintű modulok hagyományos TS35 vagy TS32 kalapsínre szerelhetők.
- Földelés-csatlakoztató láb a SubD csatlakozón.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Interfész, RSSD, D-sub csatlakozók, az IEC 60807 / DIN 41652 szerint, 15 pólusú hüvely, Csavaros csatlakozás |
| Rendelési szám | 8019890000 |
| Típus | RS SD15B LP3R |
| GTIN (EAN) | 4008190013240 |
| Qty. | 1 Stück |

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Mélység | 80 mm | Mélység (coll) | 3,15 inch |
| Magasság | 87 mm | Magasság (coll) | 3,425 inch |
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Nettó tömeg | 127 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Tárolási hőmérséklet | -40...70 °C | Üzemi hőmérséklet | 0...55 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------|

Csatlakozási adatok

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Csatlakozás (terepi oldal) | LL3R 5.08 mm | Csatlakozás a vezérlő oldalán | D-sub csatlakozók, az IEC 60807 / DIN 41652 szerint |
| Földelés | Igen | Pólusszám (vezérlő oldal) | 15 pólusú hüvely |
| Védőföldelés csatlakozása | Lapos csatlakozós érintkező | | |

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Névleges feszültség | 100 V | Névleges áram csatlakozásonként | 1,5 A |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------|

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| A következő szerint | DIN EN 50178 | Névleges szigetelési feszültség | 100 V |
| Tűlfeszültség kategória | II | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 0,8 kV | | |

Csatlakozó mező

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz | 6 mm |
| Flexibilis hüvellyel, max. | 2,5 mm ² | Flexibilis hüvellyel, min. | 0,5 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| Hüvely műanyag gallérral, max. | 2,5 mm ² | Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 12 |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm |
| Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 26 | Rögzítési tartomány, max. | 6 mm ² |
| Rögzítési tartomány, min. | 0,5 mm ² | Tömör, max. H05(07) V-U | 6 mm ² |
| Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E141197 |

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Declaration of Conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | 20201110 Technical change to RSSD Compact family |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



N: Number of poles

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alumínium



Az elektromos vezetőképesség terén a réz után az alumínium a második legjobb anyag. Egyik előnye az alacsony súlya és a kimagasló korrózióvédelem.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS 32X15 2M/AL/BK | Verzió |
| Rendelési szám | 6169300000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 33 x 15 x 2000 mm, Alumínium, |
| GTIN (EAN) | 4008190105167 | kezeletlen |
| Qty. | 2 m | |

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6383400000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 2 m | |
| Típus | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6514510000 | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 7.5 x 1000 mm, Rés szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190116620 | 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, |
| Qty. | 1 m | passzívált |
| Típus | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6236500000 | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Rés szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190183967 | 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, |
| Qty. | 2 m | passzívált |
| Típus | TS 35X7.5 1M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6383410000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 7.5 x 1000 mm, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4008190115623 | galvanizált, krómozott |
| Qty. | 1 m | |
| Típus | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6236510000 | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 1000 mm, Rés szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190017699 | 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, |
| Qty. | 1 m | passzívált |

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6514500000 | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Rés szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 | 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, |
| Qty. | 2 m | passzívált |
| Típus | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6498000000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 2 m | |
| Típus | TS 35X15 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6236400000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4008190114558 | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 2 m | |

SAK-sorozat

SAK
Series

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EW 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 6383560000 | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6514400000 | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 33 x 15 x 2000 mm, Rés szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 | 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, |
| Qty. | 2 m | passzívált |

RS SD15B LP3R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS 32X15 2M/ST/ZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6122800000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 33 x 15 x 2000 mm, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4008190066307 | galvanizált önbevonat, passzívált |
| Qty. | 2 m | |

Alumínium




Az elektromos vezetőképesség terén a réz után az alumínium a második legjobb anyag. Egyik előnye az alacsony súlya és a kimagasló korrózióvédelem.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS 35X7.5 2M/AL/BK | Verzió |
| Rendelési szám | 6330800000 | Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Alumínium, |
| GTIN (EAN) | 4008190100650 | kezeletlen |
| Qty. | 2 m | |

TS 32



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 32/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1067600000 | Végbak, PA 66 GF 30, sötétbézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190099657 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | EWK 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6206160000 | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | EWK 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6199360000 | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | |
| Qty. | 50 Stück | |

RS SD15B LP3R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EWK 1 ALT | Verzió |
| Rendelési szám | 6495160000 | Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | |
| Qty. | 50 Stück | |