



Flexibilní - flexibilnější - Profilform

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytce na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Bočnice, RS 80 Oblázkově šedá, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, Šířka: 9 mm |
| Objednací číslo | 8156210000 |
| Typ | AP RF 80 LI 2025 |
| GTIN (EAN) | 4008190978198 |
| Množství | 20 ks |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1,181 inch |
| Šířka | 9 mm | Šířka (v palcích) | 0,354 inch |
| Čistá hmotnost | 5,95 g | | |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| Izolační materiál | PA 66 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Obecné údaje

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Barevný | Oblázkově šedá | Barevný graf (podobné) | RAL 7032 |
| Encapsulation option | Ne | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC002779 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

RAIL MOUNTING
WITH LOCKING FOOT

