

## FBCON TERM.D EX PEAN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Для применения в опасных зонах соединительные коробки PROFIBUS PA Ex предлагаются в виде 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей.

Кабельные входы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

## Функциональность

- Кабельные входы ЭМС для магистралей и ответвлений
  - Разъем M12 для ответвлений
  - Шпилька внешнего заземления
  - Класс защиты IP66
  - Варианты исполнения из алюминия
  - Совместимость с Profibus PA
- Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), IP66 |
| Номер для заказа | <a href="#">8606200000</a>                                       |
| Тип              | FBCON TERM.D EX PEAN   |
| GTIN (EAN)       | 4032248276936  |
| Кол.             | 1 Шт.  |

## FBCON TERM.D EX PEAN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |                   |            |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Высота      | 36 мм | Высота (в дюймах) | 1,417 inch |
| Ширина      | 45 мм | Ширина (в дюймах) | 1,772 inch |
| Длина       | 49 мм | Длина (в дюймах)  | 1,929 inch |
| Масса нетто | 191 g |                   |            |

## Температуры

|                      |                |                              |                |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...80 °C | Температура окружающей среды | -40 °C...80 °C |
| Рабочая температура  | -40 °C...80 °C |                              |                |

## Технические данные

|                |                           |                |                         |
|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Вид защиты     | IP66                      | Кабельный вход | Латунный кабельный ввод |
| Шинная система | Profibus-DP, Modbus RS485 |                |                         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001583    | ETIM 7.0    | EC001583    |
| ETIM 8.0    | EC001583    | ETIM 9.0    | EC001583    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-31-54 | ECLASS 9.1  | 27-14-31-54 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-31-54 | ECLASS 11.0 | 27-14-31-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-31-92 | ECLASS 13.0 | 27-14-31-92 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E141197         |

## Загрузки

|  |  |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Application notes – Certification UL Declaration of Conformity</a>   |
| Уведомление об изменении продукта                | <a href="#">20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with aluminum housings)</a>  |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Instruction sheet</a><br><a href="#">Quick start guide – Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch</a> |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры  |  |

**FBCON TERM.D EX PEAN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**