

RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řada rozhraní RS RJ45 je jednoduchá a praktická alternativa pro připojování modemů, routerů, počítačů nebo jiných komunikačních prvků se stávajícími komponenty v elektrických rozvaděčích.

Lze je použít jako redukci stíněných 8pólových RJ45 konektorů do šroubových připojení nebo jako spojku 2 datových linek. Moduly lze instalovat na standardní lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Rozhraní, RS RJ45, RJ45 zásuvné konektory, 8 kontaktů, Šroubové připojení
Objednací číslo	8611320000
Typ	RS RJ45
GTIN (EAN)	4032248272419
Množství	10 ks

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1,89 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2,756 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	34,879 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	0...55 °C
--------------------	-------------	------------------	-----------

Údaje o připojení

Materiál kontaktů (řídící strana)	Fosforový bronz 6μ AU	Počet pólů (řídící strana)	8 kontaktů
Přenosová rychlost	Cat 5 100 MBit/s	Připojení (strana periferie)	LM2N 3,5 mm
Připojení k řídící straně	RJ45 zásuvné konektory	Uzemnění	Ano

Jmenovité údaje

Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud na připojení	1 A
Celkový provozní proud	1,5 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 50 V AC
Kategorie přepětí	III	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	0,8 kV	Zkušební napětí izolace AC	0,35 kV

Připojovací pole

Délka odizolování	5 mm	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14
Min. průřez vodiče, AWG	AWG 28	Objímka s plastovou manžetou, max.	0,75 mm ²
Pevné, max. H05(07) V-U	1,5 mm ²	Pevné, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Pružné s objímkou, min.	0,5 mm ²	Pružné, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²
Pružné, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²	Rozsah upnutí, max.	2,08 mm ²
Rozsah upnutí, min.	0,08 mm ²	Typ připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment, max.	0,25 Nm	Utahovací moment, min.	0,2 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E141197

Datum vytvoření 2. května 2024 21:31:24 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu [20200928 Technical change to RS RJ45](#)

[20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families](#)


Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Objednací číslo	6199360000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6498000000	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 15 x 2000 mm, Ocel,
GTIN (EAN)	4008190042493	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	2 m	
Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6383400000	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190088026	Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Množství	2 m	

RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Řada SAK****SAK**
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	6383560000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	