

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Enkel installation i kopplingsskåp
- TS35 Modul som kan monteras på skena
- VDE Kontrollmärke
- Tvåpolig med jordkontakt

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kopplingsskåpsuttag TS 35
Art.nr.	8734580000
Typ	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
Förp.	10 Stück

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2,992 inch
Längd	60 mm	Bygglängd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	95 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C...40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...40
-----------------	----------------	-----------------	-------------

Ingång

Märkström	16 A
-----------	------

Allmänna uppgifter

Överspänningskategori	II
-----------------------	----

Isolationskoordinater

Nedsmutningsgrad	2	Överspänningskategori	II
------------------	---	-----------------------	----

Allmänna data

Byggform	Installationskapsling	Färgkod	beige
Skena	TS 35		

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutningsgrad	2	Överspänningskategori	II
------------------	---	-----------------------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ECLASS 9.0	27-14-40-42	ECLASS 9.1	27-14-40-42
ECLASS 10.0	27-14-40-42	ECLASS 11.0	27-14-40-42
ECLASS 12.0	27-14-40-42	ECLASS 13.0	27-14-40-42

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Skapandedatum den 9 maj 2024 21:32:12 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIK PZ1 SL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1274730000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4050118073225	
Förp.	1 Stück	

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1478990000	Ändstöd, Wemid, svart, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4050118286892	
Förp.	50 Stück	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1479000000	Ändstöd, Wemid, svart, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4050118286779	
Förp.	50 Stück	

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SL 0.6X3.5X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	1274660000	Skruvmejsel, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118072631	
Förp.	1 Stück	