

## RS PB-DP T SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### IP 20 T-díl PROFIBUS-DP

Rozvaděč pro PROFIBUS-DP uživateli umožňuje pohodlné připojení v elektrické skříni.

Lze jej instalovat na lištu TS32/35 a použít k připojení standardizovaného vedení PROFIBUS-DP. Odbočky lze připojit vedle připojení. Odbočky by měly být co nejkratší. Výrobek číslo 8788580000 vám také umožní připojit zařízení na analýzu/programování přes 9-pólový Sub-D konektor samici.

- Funkce T-dílu
- Dobrý stíněný kontakt
- Dostatek prostoru pro připojení vedení sběrnice
- Instalace na TS32/35 DIN lištu

### Všeobecné objednací údaje

Verze	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Objednací číslo	<a href="#">8788580000</a>
Typ	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Množství	1 ks

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	76,2 g
----------------	--------

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	4,5 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20	Typ připojení	Šroubové připojení

## Obecné údaje

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	4,5 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20	Typ připojení	Šroubové připojení
Vnější prům. vodiče	-		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## RS PB-DP T SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Schéma připojení

