

## JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Jako funkční komponenty jsou k dispozici následující produkty:

- Přepínače a tlačítka v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Usměřovače a pojistky v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Logické komponenty s operátory AND, NAND, OR a NOR
- Diodové brány s až 40 vstupy v otevřeném designu
- Komponentové moduly pro integraci elektronických prvků
- Převodník sériových rozhraní a AD / DA převodník

### Všeobecné objednací údaje

Verze	JACKPAC, Reléový modul, Jmenovité řídicí napětí: 18...24...30 V DC, Trvalý proud: 2 A, M12 - zástrčka/patice, kódování A
Objednací číslo	<a href="#">8794120000</a>
Typ	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
Množství	1 ks

## JP TEST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Délka	83 mm	Délka (v palcích)	3,268 inch
Čistá hmotnost	36 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Vstup

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ± 25 %
Jmenovitý proud DC	2.2 mA (LED)	Ukazatel stavu	Zelená LED

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Ukazatel stavu	Zelená LED
-------------------------	-------------------	----------------	------------

## Výstup

Stejnoseměrný proud	Proud	2 A
Trvalý proud	2 A	

## Strana zátěže

Trvalý proud	2 A
--------------	-----

## Obecné údaje

Barevný	Šedá
---------	------

## Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP20
--------------	------

## Data připojení

Metoda připojení vodiče	M12 - zástrčka/patice, kódování A
-------------------------	-----------------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)


[FL FIELDWIRING EN](#)

**JP TEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**

## JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### PUR bez obsahu halogenů, černá barva (U)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace. Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci. Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6457340030</a>	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.3 m,
GTIN (EAN)	4008190311230	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne
Typ	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6457340150</a>	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 1.5 m,
GTIN (EAN)	4008190311278	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne
Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6457340060</a>	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.6 m,
GTIN (EAN)	4008190311247	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



#### Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY-M12-DM	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6900001000</a>	Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12	Kartonový
GTIN (EAN)	4032248436408		box
Množství	1 ks		

## JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Rozvaděče



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6783430000</a>	Zástrčka Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364	
Množství	1 ks	

### Příslušenství JACKPAC®



Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Příkladem je řada výrobků Jackpac®. Tyto moduly jsou vodotěsné signálové převodníky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	JP CLIP M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6778490000</a>	JACKPAC, Reléový modul
GTIN (EAN)	4032248448418	
Množství	10 ks	