

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP20 T-stycke PROFIBUS-DP**

Denna fördelare för PROFIBUS-DP erbjuder användaren en bekväm anslutning i kopplingsskåpet.

Den kan monteras på montageskenorna TS32/35 och förbinder standardiserade PROFIBUS-DP ledningar. Vid sidan av anslutningen kan avgreningsledningarna anslutas. Se till att hålla avgreningsledningarna så korta som möjligt. Artikeln 8788580000 möjliggör dessutom anslutning av analys-/programmeringsenheter via ett 9-poligt Sub-D uttag.

- T-stycke funktioner
- God skärmkontakt
- God plats för anslutning av bussledningen
- Montage på skena TS32/35

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Art.nr.	8800040000
Typ	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Förp.	1 Stück

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	65,8 g
-----------	--------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	4,5 mm	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Skyddsklass	IP20

Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	4,5 mm	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Skyddsklass	IP20		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild

