


MI-A-PSM24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Specifický adaptér k připojení k MICROSERIE RELAYS pomocí 10-pólového plochého kabelového konektoru nebo 15-pólového konektoru Sub-D.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Adaptér, Rozhraní MICRO, Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Šroubové připojení
Objednací číslo	8800230000
Typ	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Množství	10 ks

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Výška	98 mm	Výška (v palcích)	3,858 inch
Šířka	88 mm	Šířka (v palcích)	3,465 inch
Čistá hmotnost	32 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...85 °C	Provozní teplota	0...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-----------

Údaje o připojení

Napájecí napětí	max. 30 V AC/DC
-----------------	-----------------

Jmenovité údaje

Provozní napětí	30 V UC	Max. proud na kanál	0,5 A
Celkový provozní proud	2 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 50 V AC
Kategorie přepětí	III	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	0,35 kV		

Připojení napájení

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Symbol elektřiny

