

MI-A-PSM24VDC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciális, a MICROSERIE relékhez csatlakoztatandó adapter, 10-pólusú laposkábel-csatlakozóval vagy 15-pólusú Sub-D csatlakozóval.

Általános rendelési adatok

Verzió	Adapter, MICRO-interfész, Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	8800230000
Típus	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Qty.	10 Stück

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0,236 inch
Magasság	98 mm	Magasság (coll)	3,858 inch
Szélesség	88 mm	Szélesség (coll)	3,465 inch
Nettó tömeg	32 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...85 °C	Üzemi hőmérséklet	0...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-----------

Csatlakozási adatok

Potenciálbetáplálás	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	30 V UC	Max. áram csatornánként	0,5 A
Összes üzemi áram	2 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 50 V AC
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0,35 kV		

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
--------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9,1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum

