

JPOVP RJ45 CAT6 IP20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jedno- a tříúrovňová přepětová ochrana v pouzdru IP68 pro Ethernet Cat. 5/6, analogové a digitální signály. Používá se také k potlačení interference. Třída vysoké ochrany IP68

Všeobecné objednací údaje

Verze	Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Zástrčka RJ45, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole
Objednací číslo	8805550000
Typ	JPOVP RJ45 CAT6 IP20
GTIN (EAN)	4032248502882
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 14:28:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Délka	83 mm	Délka (v palcích)	3,268 inch
Čistá hmotnost	249 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-25 °C...60
--------------------	----------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC)	34 V	Jmenovité napětí (DC)	48 V
Jmenovité napětí (DC), max.	48 V	Jmenovitý proud I_N	0,2 A
Ochranná hladina na straně výstupu vodič-PE 1kV/μs, typicky	130 V	Provozní napětí	48 V
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-PE 8/20 μs, typicky	600 V	Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 1 kV/μs, typicky	80 V
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 8/20 μs, typicky	300 V	Stupeň ochrany, U_P Vodič - vodič	130 V
Stupeň ochrany, U_P vodič - PE	600 V	Typ napětí	AC
Vybíjecí proud I_{max} (8/20 μs) vodič-vodič	10 kA	Vybíjecí proud I_n (8/20 μs) vodič-vodič	5 kA
Čas odezvy	≤ 5 ns		

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
---------------------------	-----	----------------------	---

Obecné údaje

Design	různé	Verze	Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole
Barevný	Oblázkově šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Koordinace izolace

Závažnost znečištění	2	Kategorie rázového napětí	III
Stupeň krytí	IP20		

Data připojení

Typ připojení	IP 20, Zástrčka RJ45
---------------	----------------------

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	3
--------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382baca5

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	K282_06_09.pdf
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Symbol elektřiny



Circuit diagram

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY-M12-DM	Verze	Balení
Objednací číslo	6900001000	Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12	Kartonový
GTIN (EAN)	4032248436408		box
Množství	1 ks		

Příslušenství JACKPAC®



Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Příkladem je řada výrobků Jackpac®. Tyto moduly jsou vodotěsné signálové převodníky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	JP CLIP M	Verze
Objednací číslo	6778490000	JACKPAC, Reléový modul
GTIN (EAN)	4032248448418	
Množství	10 ks	

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

PUR bez obsahu halogenů, černá barva (U)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace. Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci. Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	Verze
Objednací číslo	6457340150	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 1.5 m,
GTIN (EAN)	4008190311278	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne
Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	Verze
Objednací číslo	6457340060	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.6 m,
GTIN (EAN)	4008190311247	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne
Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	Verze
Objednací číslo	6457340030	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.3 m,
GTIN (EAN)	4008190311230	pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Množství	1 ks	Halogen: Ne

Rozvaděče



Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12	Verze
Objednací číslo	6783430000	Zástrčka Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364	
Množství	1 ks	