

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací modul, Kat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Objednací číslo	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Množství	1 ks

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Délka	112 mm	Délka (v palcích)	4,409 inch
Čistá hmotnost	155 g		

Obecné informace

Připojení 1	IDC	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Spojovací modul	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	plně odstíněný kovový kryt	Kategorie	Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Průměr pláště, min.	5,5 mm	Průměr pláště, max.	9,6 mm
Typ montáže		Stínění	Upevněné 360° stíněné připojení se samostatným zajištěním proti napínání
	Montáž na stěnu		
Stupeň krytí	IP20		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Lisovací nástroj pro kroucené dvoulinky



Lisovací nástroj pro kroucené dvoulinky

Řada čepelí pro pásy svorkovnic

- typ 110 od AT&T
- typ 66,
- typ LSA Plus od Krone (standardní a nůžkové řezání), také pro telefonní zásuvky 630A6

Všeobecné objednací údaje

Typ	PUNCH DOWN TOOL PDT	Verze
Objednací číslo	6013970000	Příslušenství, Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4008190887957	
Množství	1 ks	