

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Csatlakozómodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20 |
| Rendelési szám | 8808410000 |
| Típus | IE-CCM |
| GTIN (EAN) | 4032248505999 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Magasság | 20 mm | Magasság (coll) | 0,787 inch |
| Szélesség | 37 mm | Szélesség (coll) | 1,457 inch |
| Hossz | 112 mm | Hossz, inch | 4,409 inch |
| Nettó tömeg | 155 g | | |

Általános információk

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1. csatlakozás | IDC | 2. csatlakozás | IDC |
| Árucikk leírása | Csatlakozómodul | Szín | szürke |
| Ház fő anyaga | teljesen árnyékolt fém ház | Kategória | Cat.7 (ISO/IEC 11801) |
| Köpenyátmérő, min. | 5,5 mm | Köpenyátmérő, max. | 9,6 mm |
| Felszerelés típusa | | Árnyékolás | Rögzített 360°-os árnyékolás-csatlakoztatás beépített húzásmentesítővel |
| | Falra szerelés | | |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Behelyező szerszám csavart érpárú kábelekhez



Behelyező szerszám csavart érpárú kábelekhez

Vágókések és sorkapcsok széles választéka

- AT&T 110-es típus
- 66-os típus,
- Krone LSA Plus típus (normál és ollós vágás), 630A6 telefonaljzatokhoz is

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PUNCH DOWN TOOL PDT | Verzió |
| Rendelési szám | 6013970000 | Tartozékok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz |
| GTIN (EAN) | 4008190887957 | |
| Qty. | 1 Stück | |