

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szakadásvizsgáló adatkábelekhöz
Rendelési szám	8808420000
Típus	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Qty.	1 Stück

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1,417 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Nettó tömeg	396 g		

Mérő- és vizsgálókészülék

Kijelző	digitális	Tápellátás	9 V laposelem
---------	-----------	------------	---------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9,1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN