

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый разъем, RJ45 Модуль-розетка, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Номер для заказа	8808440000
Тип	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Кол.	1 Шт.

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 54 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула		Компоновка	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 с соединением путем про-резания изоляции нетеряемая крышка
Монтаж	RJ45 Модуль-розетка, прямой Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Светло-серый Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта		Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка
Экранирование	Золото поверх никеля Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 6, IEC 60603-7-5	Сертификат № (DNV)	TAE00003EW
---------------------------	--	--------------------	------------

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Исполнение
Номер для заказа	688330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20
Кол.	1 шт.	