

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítő peremes aljzat, Összekötő-aljzat, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Rendelési szám	8808450000
Típus	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Qty.	1 Stück

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 42 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	Összekötő-aljzat, egyenes	Konfiguráció	és RJ45-modul, aljzat-aljzat elvesztésbiztos fedél
Szín	Világosszürke	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW
----------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GOST Approval](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45 összekötő / modul



IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszál
optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	IE-XRJ45/IDC	Verzió
Rendelési szám	6808330000	Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Qty.	1 Stück	