

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Номер для заказа	8808450000
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Кол.	1 Шт.

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 42 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула		Компоновка	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездо - гнездо нетеряемая крышка
	Соединительный фланец, прямой		
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 6, IEC 60603-7-5	Сертификат № (DNV)	TAE00003EW
---------------------------	--	--------------------	------------

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Исполнение
Номер для заказа	688330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20
Кол.	1 шт.	