

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительный ролик, Кабельное соединение, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Номер для заказа	8813090000
Тип	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Кол.	1 Шт.

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 76 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула		Компоновка	Соединение, вкл. модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции
Монтаж	Кабельное соединение Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	РА 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	6 мм
Диаметр оболочки, макс.	9,5 мм	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 6, IEC 60603-7-5	Сертификат № (DNV)	TAE00003EW
---------------------------	--	--------------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

