

IE-C5CS8UG-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ömlesztett készlet, rézkábel, merev, 4 x 2 x AWG 24/1,
Cat. 5, zöld

Általános rendelési adatok

Verzió	Telepítőkábel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Rendelési szám	8813160000
Típus	IE-C5CS8UG-100
GTIN (EAN)	4032248513017
Qty.	1 Stück
Csomagolás	gyűrűsaruként kartondobozban

IE-C5CS8UG-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	100 m	Hossz, inch	3 937,008 inch
Nettó tömeg	4 544 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...75 °C
Telepítési hőmérséklet	-20 °C...60 °C		

Kábel műszaki adatai

Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes	Köpeny színe	zöld (RAL 6018)
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811-2-1
Pólusok száma	8	Szigetelés	PE
Test voltage: wire-wire-shield	700 V AC	Vezetékek száma	8

Kábelszabványok

Általános kommunikációs kábeles berendezések	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
--	---------------------------------------

Szabványok

Általános kommunikációs kábeles berendezések	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
--	---------------------------------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Döntés késleltetése	15 ns/100m	Hurokellenállás	190 Ω/km
Jellemző impedancia	100 ± 5 Ω 100MHz-en	Jelterjedési idő	4,5 ns/m
Kapacitás 1 kHz-en	50 nF/km	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Test voltage: wire-wire-shield	700 V AC	Árnyékolás csillapítása	65 dB 100 Mhz-nél
Átviteli impedancia	20 mΩ/m 1 MHz-en, 10 mΩ/m 10 MHz-en, 10 mΩ/m 30 Mhz-en		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes	Kopásállóság	nagyon jó
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811-2-1
Szín	zöld		

IE-C5CS8UG-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm ²	Komplett árnyékolás	Alumínium fólia, Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny anyagvastagsága	0,5 mm
Köpeny színe	zöld (RAL 6018)	Köpenyátmérő, max.	6,7 mm
Köpenyátmérő, min.	6,3 mm	Sodratok	1
Standard megnevezések	IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR 02YS(ST)C11Y, SF/UTP	Szigetelés	PE
Szigetelés keresztmetszete	1,04 mm	Vezeték anyag	szigeteltetlen vörösréz huzal
Vezetékek száma	8	Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje	fehér - kék, fehér - narancs, fehér - zöld, fehér - barna
Vezetékek elrendezése	Csavart érpár	Árnyékolás	SF/UTP

Besorolások

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-C5CS8UG-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Részletrajz**

IE-C5CS8UG-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez



Általános rendelési adatok

Típus	AM 12	Verzió
Rendelési szám	6030060000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qty.	1 Stück	

Szerszámok



A kék késkazettával ellátott CST a lehető legjobb csupaszolást eredményezi.
A kék kétlépcsős késkazetta különösen alkalmas Ethernet-kábelekhez. Használatával időt takaríthat meg és optimális csupaszolást végezhet.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CST	Verzió
Rendelési szám	6204350000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248653072	
Qty.	1 Stück	