

IE-FM5Z2V00002MST0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, optické propojovací kabely, Multimode, SC oboustranné – ST, oranžové, Průměr jádra 50 µm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem sestavený propojovací kabel, křížený, SC duplex IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 2 m
Objednací číslo	8813390000
Typ	IE-FM5Z2V00002MST0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513246
Množství	1 ks

Datum vytvoření 18. května 2024 18:57:50 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

IE-FM5Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	2 m	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	48 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...75 °C	Provozní teplota	-5 °C...75
Teplota instalace	-5 °C...50 °C		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-2
---------------------	-------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-2
---------------------	-------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	---

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	---

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	30 mm	Poloměr ohybu, min., opakovaný	60 mm
---------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Struktura kabelu

Barva opláštění	Oranžová	Materiál pláště	PVC
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	50 µm
Průměr pláště	3*6 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD
Standardní označení	I-V(ZN)Y		

Zástrčka

Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	---	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Datum vytvoření 18. května 2024 18:57:50 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FM5Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FM5Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Detailní výkres

