

**IE-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Märkskylt till signeringsfältet för Weidmüllers monteringskennutgångar.

Fördelarna:

- vit
- neutral
- i textark

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning

Art.nr. [8813500000](#)

Typ IE-DM

GTIN (EAN) 4032248513345

Förp. 50 Stück

**IE-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Höjd	297 mm	Bygghöjd (tum)	11,693 inch
Längd	210 mm	Bygglängd (tum)	8,268 inch
Nettovikt	15,66 g		

**Allmänna data**

Färgkod	vit	Längd	210 mm
Skrivna tecken	utan tryck		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

