

**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,  
plast, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° nahoře, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Objednací číslo	<a href="#">8829440000</a>
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 7:03:35 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 55 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45 90&deg;
Popis výrobku		Konfigurace	Instalační příruba s montážním rámečkem a modulem RJ45, patice 90°, nahoru zajištěné víčko
	Spojovací příruba, 90° nahoru		
Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360&deg; stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt  $\geq 1000$  V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / stínění  $\geq 1500$  V AC/DC

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 Č. osvědčení (DNV) TAE00003EW

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)  
Technické údaje [CAD data – STEP](#)  
Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)  
Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Datum vytvoření 20. května 2024 7:03:35 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.


## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****RJ45 spojka / modul**

IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-XRJ45/IDC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6808330000</a>	Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Množství	1 ks	