

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° le, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Rendelési szám | 8829450000 |
| Típus | IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532476 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 54 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| 1. csatlakozás | RJ45 | 2. csatlakozás | RJ45 90°deg; |
| Árucikk leírása | | Konfiguráció | Szerelőkarima rögzítőkerettel és RJ45-modul, aljzat 90° - os aljzat, lefelé elvesztésbiztos fedél |
| | Kapcsolókarima, 90° le | Ház fő anyaga | PA 66, UL 94: V-0 |
| Szín | Világosszürke | Érintkező felület | Arany a nikkel felett |
| Kategória | Cat.6 (ISO/IEC 11801) | Árnyékolás | 360°deg; árnyékolás-érintkező |
| Felszerelés típusa | Szekrény, Elosztódoboz | Dugaszolási ciklusok | 750 |
| Védelmi osztály | IP67 | | |

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 | Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE00003EW |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GOST Approval](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45 összekötő / modul



IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszál
optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-XRJ45/IDC | Verzió |
| Rendelési szám | 6808330000 | Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | |
| Qty. | 1 Stück | |