

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC  
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

## Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, 90° вниз, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Номер для заказа	<a href="#">8829450000</a>
Тип	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Кол.	1 Шт.

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 54 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45 90°deg;
Описание артикула		Компоновка	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездо - гнездо 90°, вниз нетеряемая крышка
	Соединительный фланец, 90° вниз		
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 6, IEC 60603-7-5 Сертификат № (DNV) TAE00003EW

## Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт  $\geq 1000$  V AC/DC Электрическая прочность, контакт / экран  $\geq 1500$  V AC/DC

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20  
для медных и оптоволоконных проводов

## Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">688330000</a>	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20
Кол.	1 шт.	