

IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, FO-patchkabel, multimode,
SC-Duplex-SC-Duplex, orange, Kärndiameter 62,5 µm

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
Art.nr.	8876360050
Typ	IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248609710
Förp.	1 Stück

IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	5 m	Bygglängd (tum)	196,85 inch
Nettovikt	98 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...75 °C	Drifttemperatur	-5 °C...75
Installation temperature	-5 °C...50 °C		

Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 61754-4
------------------	-------------

Normer

Kontakt don Norm	IEC 61754-4
------------------	-------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Stickkontakt vänster	SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	62,5 µm	Kabeluppbyggnad	ZIPCORD
Manteldiameter	3*6 mm	Mantelfärg	orange
Material mantel	PVC	Normbeteckningar	I-V(ZN)Y
Primär ytbehandling	245 µm		

Kontakt höger

Stickkontakt höger	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	30 mm	Böjradie min, upprep	60 mm
--------------------	-------	----------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

IE-FM6Z2VO0005MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Detaljerad ritning**