

## IE-FM6Z2V00010MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, többféle üzemmód, ST duplex - SC duplex, narancs, Magátmérő 62,5 µm

## Általános rendelési adatok

Verzió	Patchkábel keresztező előre szerelt, SC-duplex IP 20, SC-duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 10 m
Rendelési szám	<a href="#">8876360100</a>
Típus	IE-FM6Z2V00010MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248609727
Qty.	1 Stück

## IE-FM6Z2V00010MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	10 m	Hossz, inch	393,701 inch
Nettó tömeg	172 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...75
Telepítési hőmérséklet	-5 °C...50 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4
----------------------	-------------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4
----------------------	-------------

## Dugó

Csatlakozó, bal	SC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	---	------------------	--

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	SC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan
-----------------	---

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------------------	--

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	30 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	60 mm
------------------------------------	-------	---------------------------------	-------

## Kábel szerkezet

Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	narancssárga	Köpenyátmérő	3*6 mm
Primary coating	245 µm	Standard megnevezések	I-V(ZN)Y
Értékmérő	62,5 µm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9,1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## IE-FM6Z2V00010MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

IE-FM6Z2V00010MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rajzok

Részletrajz

